

ALPHA

3477UFJ125P30 TG SMALL

EAN 4031582381481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●●●

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole con freno totale
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	160 kg
Portata statica	320 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	155 mm
Peso complessivo	1,264 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Asse	Vite con dado
Parafili	Con parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Durezza del Battistrada (A)	64 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, pesante
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Disassamento	40 mm
Raggio di piroettamento	121 mm
Ingombro di piroettamento	242 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	13 mm

ALPHA

3477UFJ125P30 TG SMALL

EAN 4031582381481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

