

ALPHA

3477UAR080P62

EAN 4031582305746



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha
Tipo	Ruota girevole con freno totale
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	150 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	300 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	108 mm
Larghezza complessiva	75 mm
Peso complessivo	0,81 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Lamiera di acciaio, pesante
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	44,5 mm
Raggio di piroettamento	121 mm
Ingombro di piroettamento	242 mm
Diametro cuffia superiore	75 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Senza parafili
Diametro	80 mm
Larghezza battistrada	38 mm
Larghezza corpo	38 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	105 mm
Larghezza della piastra	80 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	77 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	60 mm
Larghezza foro piastra (minima)	77 mm
Larghezza foro piastra (massima)	80 mm
Diametro del foro della piastra	9 mm

ALPHA

3477UAR080P62



EAN 4031582305746

Numero d'ordine 00001390
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00080P62-new



Platte 3470-080P62-105x80

