

GALEA STAINLESS

5080PJM125P30-10

EAN 4031582395570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

| | |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu | Galea stainless |
| Typ | Otočné Kolečko |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 100 kg |
| Nerezové | ✓ |
| Statická Nosnost | 200 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 162 mm |
| Stavební výška | 66 mm |
| Celková hmotnost | 0,507 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Materiál středu | Polyprpylen |
| Materiál běhounu | Termoplastická pryž |
| Ložisko | Ložisko Nerezové |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrém |
| Průměr | 125 mm |
| Šířka Běhoun | 30 mm |
| Tvrdość Běhoun (A) | 87 Obuv A |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|--|
| Materiál | Polyamid |
| Tvar Vídlice | Uzavřeno |
| Otočné ložisko | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Vyosení | 40 mm |
| Poloměr otáčení | 102,5 mm |
| Průměr otáčení | 205 mm |
| Poloměr otáčení | 59 mm |

MONTÁŽ

| | |
|------------------------|---------------|
| Typ uchycení | Díra na šroub |
| Průměr otvoru uchycení | 10 mm |

GALEA STAINLESS

5080PJM125P30-10

EAN 4031582395570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

