

## LUMINA

A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582341645

Objednávací číslo 00078288



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role ● ● ● ○ ○

Hluk pohybu ● ● ● ○ ○

Úbytek ● ● ● ○ ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Název produktu              | Lumina         |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko |
| Nosnost 3 km/h              | 40 kg          |
| Elektrické vodivé           | ✓              |
| Statický Nosnost            | 80 kg          |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C          |
| Celková výška               | 61 mm          |
| Celková šířka               | 55 mm          |
| Celková hmotnost            | 0,111 kg       |

## KOLO

|                     |  |
|---------------------|--|
| Materiál těla       | Polyprpylen elektricky vodivý          |
| Materiál běhounu    | Termoplastická pryž, elektricky vodivá |
| Ložisko             | Ložisko s distanční trubičkou          |
| Šroub               | Ozubené                                |
| Barva Běhoun        | Grafitově černá (RAL9011)              |
| Barva Kolo          | Grafitově černá (RAL9011)              |
| Ochranná krytka     | Bez pouzdra                            |
| Průměr              | 50 mm                                  |
| Šířka Běhoun        | 8 mm                                   |
| Průměr otvoru Šroub | 0 mm                                   |
| Délka poklice       | 0 mm                                   |
| Šířka těla          | 8 mm                                   |
| Tvrdost Běhoun (A)  | 87 Obuv A                              |

## UCHYCENÍ

|                      |   |
|----------------------|---|
| Materiál             | Polyprpylen                                       |
| Tvar Vidlice         | Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou |
| Otočné ložisko       | Přírubový čep, otočný                             |
| Barva                | Grafitově černá (RAL9011)                         |
| Offset               | 20 mm   |
| Radius otočení       | 52 mm   |
| Otočné rušení        | 104 mm  |
| Průměr otočné kamery | 38 mm   |

## MONTÁŽ

|                      |   |
|----------------------|---|
| Typ montáže          | Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem |
| Průměr Přírubový čep | 11 mm                                       |
| Délka Přírubový čep  | 20 mm                                       |

# LUMINA

A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582341645  
Objednáací číslo 00078288



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

