

STYLEA

5925PJ040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

EAN 4031582359862



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Stylea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	40 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	35 mm
Kopējais platums	52 mm
Kopējais svars	0,06 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Ofsets	12 mm
Pagrieziena rādiuss	45 mm
Grozāms savienojums	90 mm
Kupola diametrs	15,2 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūtnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Protektors krāsa	Antracīta pelēks (RAL7016)
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	40 mm
Protektora platums	12 mm
Ass atveres diametrs	0 mm
Rumbas garums	0 mm
Korpusa platums	12 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs	10 mm

STYLEA

5925PJ040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

EAN 4031582359862

Pasūtījuma numurs 00770014
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

