INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# ZETA

4688ITP200P63

EAN 4031582030525



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●○○ |
| Kustības troksnis | ●●●●○ |
| Nodilums | ●●●●○ |
| Korozijas izturīgs | ●●●○○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Zeta |
| Korpusa tips | Fiksēts atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h | 800 kg |
| Kravnesība pie 6 km/h | 640 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnesība | 1600 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 240 mm |
| Kopējais platums | 117 mm |
| Kopējais svars | 2,64 kg |

## KRONŠTEINIS

| | |
|---|---|
| Mājokļa materiāls | Tērauda loksne, ļoti smaga |
| Dakšas forma | Plašs, pastiprināts |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |

## RITENIS

| | |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Alumīnijs |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 200 mm |
| Protektora platums | 50 mm |
| Korpusa platums | 50 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |

## UZSTĀDĪŠANA

| | |
|---|---|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 137 mm |
| Plāksnes platums | 117 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


4688ITP200P63

EAN 4031582030525

Pasūtījuma numurs 00803930
**Produkta rasējumi**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH