



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Stylea
Typ	Kółko obrotowe z Hamulec koła
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	50 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	100 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	68 mm
Szerokość całkowita	43 mm
Waga całkowita	0,1 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Kolor	Białe aluminium (podobne RAL9006)
Wysięg	25 mm
Promień działania koła	77 mm
Zasięg działania koła	154 mm
Średnica kopuły	23 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Kolor Bieżnia	Białe aluminium (podobne RAL9006)
Kolor Koło	Białe aluminium (podobne RAL9006)
Ośłony gwintu	Bez ośłony gwintu
Średnica	65 mm
Szerokość Bieżnia	8 mm
Średnica otworu Oś	0 mm
Długość piasty	0 mm
Szerokość korpusu	8 mm
Twardość Bieżnia (D)	65 Shore D

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień	10 mm

STYLEA

5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311198

Numer zamówienia 00074553

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

