

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	○ ○ ○ ○ ○
Ruído de movimento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistência à corrosão	○ ○ ○ ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Footmaster
Tipo	Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h	1000 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	1000 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	90 °C
Altura total	120 mm
Largura geral	100 mm
Peso geral	1,8 kg

## SUPORTE

Cor	Branco
Offset	52 mm
Raio giratório	89 mm
Interferência giratória	178 mm
Diâmetro do dome	100 mm

## RODA

Rolamento	Rolamento, humedecido
Cor da Roda	Preto
Diâmetro	75 mm
Largura do Piso	30,5 mm
Largura do corpo	30,5 mm

## ENCAIXE

Diâmetro do furo	16 mm
------------------	-------

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274

Número de encomenda 00062073

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

