

# MAXTECH

PNP200x45-Ø8 MS

EAN 4031582320640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	聚丙烯
胎面材料	聚氨酯, 泡沫
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	45 mm
轴孔直径	8 mm
中心长度	53 mm
胎面硬度 (A)	70 岸 A

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Maxtech
外壳类型	轮子
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	70 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	140 kg
温度范围 (最低)	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	0.56 kg

# MAXTECH

PNP200x45-Ø8 MS

EAN 4031582320640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

