INFORMAÇÕES DO PRODUTO

LUMINA

A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011

EAN 4031582340563



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●○○
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Lumina
Tipo	Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h	40 kg
Elétrico condutivo	Sim
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	80 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	61 mm
Largura geral	55 mm
Peso geral	0,1 kg

SUPORTE

Material da caixa	Polipropileno
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte, fechada, com dome
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Cor	Preto grafite (RAL9011)
Offset	20 mm
Raio giratório	52 mm
Interferência giratória	104 mm
Diâmetro do dome	38 mm

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Cor do Piso	Preto grafite (RAL9011)
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	8 mm
Diâmetro do furo do eixo	0 mm
Comprimento do cubo	0 mm
Largura do corpo	8 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

ENCAIXE

Tipo de fixação	Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga	11 mm
Comprimento da Espiga	20 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011

EAN 4031582340563

Número de encomenda 00071196

Desenhos do produto

