

NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Novatech

Tip Roată

Interval de temperatură (minim) -20 °C

Interval de temperatură (maxim) 60 °C

Greutate totală 9,043 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Fontă
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Roată cu flanșă
Diametru	250 mm
Benză de rulare	80 mm
Diametrul găurii Axă	80 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Diametrul Cerc de găuri	112 mm
Diametrul găurii de montare	15 mm
Potrivit pentru	komatsu

RACORD

Cantitate orificii de montare Șurub 5

NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

