

AGILA

2478PIP150P50

EAN 4031582362251



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila
Тип корпусу	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	80 kg
Статичний Вантажопідйомність	160 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	185 mm
Загальна вага	0,753 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Лита гума, без маркування
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	150 mm
Протектор	32 mm
Твердість Протектор (A)	75 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, середній
Виля Форма	Широка

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	77 mm
Ширина тарілки	67 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	56 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	61,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	46,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	51,5 mm
Діаметр отвору планшета	8,5 mm

AGILA

2478PIP150P50

EAN 4031582362251



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

