**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ**

# ELASTECH

## IEP 300x55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●○○○ |
| Шум руху | ●●●●● |
| Атритація | ●●●○○ |
| Стійкість до корозії | ●●●○○ |

### ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Elastech |
| Тип | Колесо |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 600 kg |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год | 480 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 1200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
| Загальна вага | 3,87 kg |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Tread hardness | м’який |
| Матеріал тіла | Алюміній |
| Матеріал протектору | Еластична шина, чорна, вулканізована |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо | Щечорний (подібний RAL9005) |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 300 mm |
| Протектор | 55 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 25 mm |
| Довжина хаба | 60 mm |
| Ширина тіла | 55 mm |
| Твердість Протектор (A) | 68 Прибережна A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH

## IEP 300x55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774

Номер замовлення 00837180

**Креслення продукту**





© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ELASTECH

IEP 300x55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774

Номер замовлення 100837180




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH