

# SCOUT

814WUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●●●

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Scout
Tip	Okreni Tocak sa usmerena kocnica napunjenom oprugom i kocnica tocka
Nosivost na 3 km/h	150 kg
Nosivost na 4 km/h	150 kg
nerdjajuci	✓
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	242 mm
Ukupna širina	72 mm
Ukupna težina	3,143 kg

## TOCAK

Materijal za telo	poliamid
	mekan
materijal omotaca	Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	200 mm
Širina omotac	40 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	64 Šešelj A

## KUCISTE

Materijal	nerdjajuci čelik, težak
oblik viljuska	Ugaono
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
ofset	50 mm
okretni radijus	162 mm
Otpor okretanju	324 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	130 mm
Širina ploče	74 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	110 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	50 mm
Prečnik otvora ploče	10,5 mm

# SCOUT

814WUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

