ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

PURETECH AIR

PQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142

Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Puretech air
Тип	Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год	200 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	400 kg
Загальна вага	2,23 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	м’який
Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Пневматична шина, профіль блоку
Носіння	Роликовий підшипник
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	400 mm
Протектор	100 mm
Діаметр отвору Вісь	25 mm
Довжина хаба	74 mm
Твердість Протектор (A)	55 Прибережна A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

PURETECH AIR

PQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142

Номер замовлення 00031051

Креслення продукту



© Copyright 2026 TENTE International GmbH