

# ZETA

4687IFP200P63

EAN 4031582366044



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Rullja veikspēja   | ● ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ●   |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○   |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○   |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Zeta                                          |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums               |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 450 kg                                        |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 360 kg                                        |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                            |
| Nerūsējošais                         | Nē                                            |
| Statiskā kravnesība                  | 900 kg                                        |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                        |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C                                         |
| Kopējais augstums                    | 240 mm                                        |
| Kopējais platums                     | 96 mm                                         |
| Kopējais svars                       | 4,18 kg                                       |

## KRONŠTEINIS

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Tērauda loksne, ļoti smaga                         |
| Dakšas forma        | Plaša, pastiprināta                                |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu                                   |
| Ofsets              | 55 mm                                              |
| Pagrieziena rādiuss | 161 mm                                             |
| Grozāms savienojums | 322 mm                                             |
| Kupola diametrs     | 96 mm                                              |

## RITENIS

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Tread hardness         | mīksts                                        |
| Korpusa materiāls      | Alumīnijs                                     |
| Protektora materiāls   | Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas |
| Gūtnis                 | Cuscinetti a sfera di precisione              |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni                      |
| Ritenis krāsa          | Pelēks / bez marķējuma                        |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga                            |
| Diametrs               | 200 mm                                        |
| Protektora platums     | 50 mm                                         |
| Korpusa platums        | 50 mm                                         |
| Protektora cietība (A) | 67 Krasts A                                   |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 137 mm             |
| Plāksnes platums                       | 105 mm             |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 75 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 80 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm             |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# ZETA

4687IFP200P63

EAN 4031582366044

Pasūtījuma numurs 00828556  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

