

DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ○ ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ●
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Duratech heat
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	100 kg
Električni provod	no
nerdjajući	yes
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	280 °C
Ukupna težina	0.21 kg

TOCAK

Materijal za telo	plastika termoset, otporan na toplotu
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	grm sa suvim ležajem
Boja Tocak	Crna
Prečnik	80 mm
Širina omotac	35 mm
dimenzija rupa osovina	8 mm
dužina glavnice	45.5 mm
Širina tela	35 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	90 Šor D

DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695

Broj porudžbine 00035369
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

