INFORMACIJE O PROIZVODU

# DURATECH HEAT

## BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●○○ |
| Buka u pokretu | ●●○○○ |
| Ishrana | ●●●●● |
| otpornost na rdju | ●●●●● |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Duratech heat |
| Tip | Tocak |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 100 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | yes |
| Statički Nosivost | 200 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -40 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 280 °C |
| Ukupna težina | 0.21 kg |

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | plastika termoset, otporan na toplotu |
| materijal omotaca | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje | grm sa suvim ležajem |
| Boja Tocak | Crna |
| Prečnik | 80 mm |
| Širina omotac | 35 mm |
| dimenzija rupa osovina | 8 mm |
| duzina glavcine | 45.5 mm |
| Širina tela | 35 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 90 Šor D |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695

Broj porudžbine 00035369

**Crteži proizvoda**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH