

# ICS

5320XSX125S70-12.4X25

EAN 4031582384932



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○

## 핵심 속성

제품명	ICS
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
전기 전도성	✓
적재 용량 정적	200 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	162 mm

## 휠

차체 재질	폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질	폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
베어링	정밀 볼 베어링, 밀봉된
스레드 가드	통합 스레드가드
직경	125 mm
트레드 폭	32 mm
트레드의 경도(D)	40 Shore D

## 하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	슬림
스위블 베어링	스템, 회전
오프셋	37 mm
회전 반경	99.5 mm
회전 간섭	199 mm
나사산 직경	12.4 mm

## 피팅

피팅 유형	육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥
스템 길이	25 mm



제품 정보

# ICS

5320XSX125S70-12.4X25


EAN 4031582384932



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

---



IF 디자인  
어워드