

KAPPA LOAD

9650FCP160P63

EAN 4031582451870



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu | Kappa load |
| Typ | Otočné Kolečko |
| Norma | EN12533 – Heavy duty kolečka |
| Nosnost 4 km/h | 900 kg |
| Nosnost 6 km/h | 750 kg |
| Statická Nosnost | 1800 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 205 mm |
| Celková hmotnost | 5,985 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Materiál středu | Litina |
| Materiál běhounu | Ultratech polyuretan, Odlitý |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrem |
| Průměr | 160 mm |
| Šířka Běhoun | 50 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Materiál | Litina nebo kovaná litina, těžká |
| Tvar Vidlice | Široký, Vyztužené |
| Otočné ložisko | Kulové otočné jehlové ložisko |
| Vyosení | 58 mm |
| Poloměr otáčení | 138 mm |
| Průměr otáčení | 276 mm |
| | ✓ |

MONTÁŽ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 135 mm |
| Šířka plotny | 110 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 105 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 80 mm |
| Průměr otvoru plotny | 11 mm |

KAPPA LOAD

9650FCP160P63

EAN 4031582451870



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

