

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h	200 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	115 mm
Kopējais platums	90 mm
Kopējais svars	3,06 kg

KRONŠTEINIS

Ofsets	35 mm
Pagriezienu rādiuss	75 mm
Grozāms savienojums	150 mm
Kupola diametrs	72 mm

RITENIS

Protektora materiāls	Dubults atloks ar ķēdēm
Gūltnis	Mozzo non lavorato
Diametrs	75 mm
Protektora platums	23 mm
Korpusa platums	23 mm

UZSTĀDĪŠANA

Plāksnes garums	100 mm
Plāksnes platums	100 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	78 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	64 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	78 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	64 mm
Plāksnes atveres diametrs	10,5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkta rasējumi

