



A kép eltérhet az eredeti terméktől

#### TELJESÍTMÉNY

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ● ○ |

#### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Termék neve                       | Kappa                         |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő irányfékkel |
| Standard                          | EN12533 - Nehézipari görgők   |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 540 kg                        |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 450 kg                        |
| Elektromosan vezető               | Nem                           |
| Rozsdamentes                      | Nem                           |
| Statikus teherbírás               | 900 kg                        |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                        |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                         |
| Összsúly                          | 5,26 kg                       |
| Teljes szélesség                  | 110 mm                        |

#### VÁZ

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| A ház anyaga       | Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz               |
| Villa alakja       | Széles, Megerősített                          |
| Forgócsapág        | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
| Szín               | Kék passzívált                                |
| Ellensúlyoz        | 41 mm                                         |
| Körbeforgás        | 190 mm                                        |
| Lubrication nipple | 1                                             |
| Kupola átmérője    | 111 mm                                        |

#### KERÉK

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Öntöttvas              |
| Futófelület anyaga           | Öntött poliuretán      |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág |
| Tengely                      | Csavar anyával         |
| Kerék színe                  | Mézsárga (RAL1005)     |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel |
| Átmérő                       | 100 mm                 |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                  |
| Test szélessége              | 50 mm                  |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A             |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D             |

#### SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 135 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 110 mm                   |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 75 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 80 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                    |

