

NOVATECH

FTP 300X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439

Pasūtījuma numurs 00801175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	300 mm
Protektora platums	100 mm
Ass atveres diametrs	40 mm
Rumbas garums	120 mm
Korpusa platums	100 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnēsība pie 4 km/h	3120 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	2600 kg
Statiskā kravnēsība	5200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	18,81 kg

NOVATECH

FTP 300X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439

Pasūtījuma numurs 00801175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

