

AGILA TWIN

2970UAK050P40

EAN 4031582302752

订单号 00030303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●●○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

核心属性

| | |
|-----------|----------------|
| 产品名称 | Agila twin |
| 外壳类型 | 万向脚轮 |
| 标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 70 kg |
| 静态载重 | 140 kg |
| 温度范围 (最低) | -25 ° C |
| 温度范围 (最大) | 80 ° C |
| 总高 | 69 mm |
| 总宽度 | 53 mm |
| 总重量 | 0.305 kg |

轮子

| | |
|----------|---------------|
| 轮体材料 | 聚酰胺 |
| 胎面材料 | 聚氨酯, 注塑 |
| 轴承 | 圆锥球轴承 |
| 轮子颜色 | 石板灰 (RAL7015) |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 50 mm |
| 胎面宽度 | 20 mm |
| 轮体宽度 | 20 mm |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
| 胎面硬度 (D) | 42 岸 D |

支架

| | |
|------|--------|
| 材料 | 钢板, 中号 |
| 支架形状 | 双轮子支架 |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色 | 蓝色钝化 |
| 偏移量 | 25 mm |
| 旋转半径 | 53 mm |
| 转向干涉 | 106 mm |
| 圆顶直径 | 53 mm |

固定件

| | |
|------------|--------|
| 固定件类型 | 方形板 |
| 上板长 | 60 mm |
| 上板宽 | 60 mm |
| 上板孔长度 (最小) | 38 mm |
| 上板孔长度 (最大) | 48 mm |
| 上板孔宽度 (最小) | 38 mm |
| 上板孔宽度 (最大) | 48 mm |
| 上板孔直径 | 6.3 mm |

AGILA TWIN

2970UAK050P40

EAN 4031582302752
订单号 00030303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

