

## ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Tread hardness                      | suau                               |
| Material corporal                   | Acero, hierro                      |
| Material de la banda de rodadura    | Tirant elàstic, negre, vulcanitzat |
| El Bearing                          | Borehole, sense maquinació         |
| Diametralització                    | 250 mm                             |
| Banda de rodadura ample             | 60 mm                              |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 190 mm                             |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 68 Shore A                         |

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Nom del producte           | Elastech |
| Tipus                      | Aro      |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 630 kg   |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 525 kg   |
| Conducció elèctrica        | No       |
| Inoxidable                 | No       |
| Tracidad de carga estàtica | 1260 kg  |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C   |
| Temperatura màxima (màxim) | 85 °C    |
| Pes total                  | 1,36 kg  |

# ELASTECH


EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340

Número de comanda 00830877  
Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4034582318340

Número de comanda 00830877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.