

AGILA

2470PIO100P30-13

EAN 4031582365030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Agila
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	60 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	120 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	135 mm
Общий вес	0,55 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	38 mm
Радиус поворота	88 mm
Поворотное соединение	176 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Литая резина, без следов
Подшипник	Подшипник скольжения
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	32 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт	13 mm
Подсказка	Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины.

AGILA

2470PIO100P30-13

EAN 4031582365030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

