INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# ELASTECH

## UER 125x40-Ø12

EAN 4031582323306



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

### VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●●○ |
| Kustības troksnis | ●●●●○ |
| Nodilums | ●●●○○ |
| Korozijas izturīgs | ●●●○○ |

### PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Elastech |
| Korpusa tips | Ritenis |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h | 250 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnesība | 500 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais svars | 0,4 kg |

### RITENIS

| | |
|---|---|
| Tread hardness | mīksts |
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
| Protektora materiāls | Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas |
| Gūltnis | Cuscinetto a rulli |
| Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 40 mm |
| Ass atveres diametrs | 12 mm |
| Rumbas garums | 44 mm |
| Korpusa platums | 40 mm |
| Protektora cietība (A) | 63 Krasts A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH

## UER 125x40-Ø12

EAN 4031582323306

Pasūtījuma numurs 00030962

**Produkta rasējumi**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH