

ELASTECH

IFP160X50-Ø20

EAN 4031582319811

Numéro de commande 00805136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Aluminium
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	68 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	350 kg
Capacité de charge à 6 km/h	280 kg
Capacité de charge statique	700 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	1,204 kg

ELASTECH

IFP160X50-Ø20

EAN 4031582319811

Numéro de commande 00805136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

