PRODUKTINFORMATION

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Tread hardness	blød
Fælgmateriale	Stål, jern
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Leje	Borehul, ikke-bearbejdet
Diameter	250 mm
Hjulbane bredde	60 mm
Aksel Huldiameter	190 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	68 Shore A

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Elastech
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	630 kg
Belastning ved 6 km/t	525 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1260 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Samlet vægt	1,36 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340

Bestillingsnummer 00830877

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340

Bestillingsnummer 00830877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH