

AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila twin
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	200 kg
Totale hoogte	99 mm



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	31 mm
Uitzwenking	198 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	10 mm

AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

