

ALPHA STAINLESS

8478UOO160P63

EAN 4031582313413

Numéro de commande 00035545



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha stainless
Type	Roulette fixe
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	500 kg
Inoxydable	✓
Statique Capacité de charge	1000 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	200 mm
Largeur totale	115 mm
Poids global	1,426 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	160 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Largeur du corps	40 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

CHAPE

Matériau	Acier Inoxydable, lourd
Forme Chape	Galbé
Couleur	Acier Inoxydable

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	137 mm
Largeur de plaque	115 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

ALPHA STAINLESS

8478UOO160P63

EAN 4031582313413

Numéro de commande 00035545



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

