PRODUKTINFORMATION

LUMINA

A520POI042L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317268



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Lumina
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	30 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	60 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	49 mm
Samlet bredde	38 mm
Samlet vægt	0,03 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polypropylen
Gaffel Form	Dobbelhjul lukket, med dome
Drejekrans	Stift, drejelig
Farve	Krom
Udladning	16 mm
Udfaldsradius	39 mm
Udfaldsdiameter	78 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Hjulbane-farve	Grafit sort (RAL9011)
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	42 mm
Hjulbane bredde	6 mm
Fælgbredde	6 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter	8 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

A520POI042L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317268

Bestillingsnummer 00072826

Produkttegninger

