

# NOVATECH

ETP 120X50-Ø25 HL50

EAN 4031582369489

Pasūtījuma numurs 00827826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## RITENIS

Korpusa materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	120 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	25 mm
Rumbas garums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D
Gultņa veids	6304

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ● ● ● ● ○

Kustības troksnis ● ● ● ○ ○

Nodilums ● ● ● ● ○

Korozijas izturīgs ● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	600 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	480 kg
Statiskā kravnēsība	1200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	1,04 kg

# NOVATECH

ETP 120X50-Ø25 HL50

EAN 4031582369489

Pasūtījuma numurs 00827826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

