

PURETECH

PVR 160X40-Ø20

EAN 4031582321296

Numer zamówienia 00023492



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ● ○

Odejście ● ● ● ○ ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu | Puretech |
| Typ | Koło |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 135 kg |
| Nośność statyczne | 270 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Waga całkowita | 0,842 kg |

KOŁO

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała | Polipropylen |
| Materiał bieżni | Guma pełna pełny, czarny |
| Łożysko | Łożysko walcowe |
| Kolor Koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
| Ośłony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 160 mm |
| Szerokość Bieżnia | 40 mm |
| Średnica otworu Oś | 20 mm |
| Długość piasty | 58 mm |
| Szerokość korpusu | 40 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 80 Shore A |

PURETECH

PVR 160X40-Ø20

EAN 4031582321296

Numer zamówienia 00023492



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

