

MONO

A025PJI050L51-10 CHROME

EAN 4031582364606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Mono
Typ obudowy	Kółko obrotowe z Hamulec koła
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	30 kg
Nośność statyczne	60 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	72 mm
Waga całkowita	0,78 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	50 mm
Szerokość Bieżnia	18 mm
Twardość Bieżnia (A)	85 Shore A

OBUDOWA

Materiał	Polipropylen
Kształt Widelec	Zamknięte
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Wysięg	25 mm
Promień działania koła	71,8 mm
Zasięg działania koła	143,6 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień	10 mm

MONO

A025PJI050L51-10 CHROME

EAN 4031582364606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

