

ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○●

Mozgás zajkibocsátása ●●●○●

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●●●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha stainless
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	125 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Igen
Statikus teherbírás	250 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	250 °C
Összsúly	0,51 kg
Teljes szélesség	85 mm

VÁZ

A ház anyaga	Rozsdamentes acél, nehéz
Villa alakja	Széles
Szín	Rozsdamentes acél

KERÉK

Felépítmény anyaga	Műanyag termokészlet, hőálló
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Száraz csapágyhüvely
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Fekete
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	35 mm
Test szélessége	35 mm
A futófelület keménysége (D)	90 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	100 mm
Talplemez szélessége	85 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	77 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	60 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	80 mm
Tengely furat átmérője	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074

Rendelési szám 00035519

Termékrajzok



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

