

LUMINA

6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz

EAN 4031582340556

Numéro de commande 00073025



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Rayon d'encombrement	51 mm
Diamètre d'encombrement	102 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	8 mm
Largeur du corps de roue	8 mm

RACCORD

Diamètre de la tige	11 mm
---------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	59 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0.13 kg

Product Drawings

