

# MAXTECH

UAR125X40-Ø20 HL58 BURDEOS

EAN 4031582416565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Maxtech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 300 kg

Tracidad de carga estàtica 600 kg

Temperatura (mínim) -40 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Pes total 0,507 kg

## RODA

Material corporal Poliamida

Material de la banda de rodadura Poliuretà, Injectat

El Bearing Roamiento de rodillos

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 125 mm

Banda de rodadura ample 40 mm

El forat Eix Diàmetre del forat 20 mm

Longitud del cub 58 mm

La duresa del Banda de rodadura (D) 40 Shore D

# MAXTECH

UAR125X40-Ø20 HL58 BURDEOS

EAN 4031582416565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

