

## AGILA STAINLESS

7478PJO125P50

EAN 4031582349931

Pasūtījuma numurs 00004981



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●●○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●●●

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Agila stainless

Korpusa tips Fiksēts atbalsta ritenis

Standarta EN12530 - Ierīču atbalsta riteni

Kravnesība pie 3 km/h 100 kg

Nerūsējošais ✓

Statiskā kravnesība 200 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -20 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 60 °C

Kopējais augstums 160 mm

Kopējais platums 60 mm

Kopējais svars 0,549 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetto piano
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Korpusa platums	32 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Nerūsējošais tērauds, vidējs
Dakšas forma	Plašs
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Kupola diametrs	60 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	77 mm
Plāksnes platums	67 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	46,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	51,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	56 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	61,5 mm
Plāksnes atveres diametrs	8,5 mm
Ieteikums	Plāksnes garā mala 90° ārpus ceļa.

# AGILA STAINLESS

7478PJO125P50

EAN 4031582349931

Pasūtījuma numurs 00004981



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

