PRODUKTINFORMATION

# ELASTECH

## IEP 200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319743




Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### HJUL

| | |
|---|---|
| Tread hardness | blød |
| Fælgmateriale | Aluminium |
| Hjulbanemateriale | Elastisk dæk, sort, vulkaniseret |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjul farve | Jet black (svarende til RAL9005) |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 200 mm |
| Hjulbane bredde | 50 mm |
| Aksel Huldiameter | 25 mm |
| Navlængde | 60 mm |
| Fælgbredde | 50 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 68 Shore A |

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●○○○ |
| Kørselsstøj | ●●●●● |
| Abrasion | ●●●○○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Elastech |
| Type | Hjul |
| Standard | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t | 450 kg |
| Belastning ved 6 km/t | 360 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 900 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
| Samlet vægt | 1,71 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH

## IEP 200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319743

Bestillingsnummer 00804060

**Produkttegninger**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ELASTECH

## IEP 200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319743

Bestillingsnummer 00804060

