

# KAPPA LOAD

9650TOO150P63

EAN 4031582314342  
Número de pedido 00830244



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ● |
| Ruido de movimiento        | ● ○ ○ ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Nombre del producto           | Kappa load                     |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria Rueda          |
| Estándar                      | EN12533 - Ruedas de alta carga |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 960 kg                         |
| Capacidad de carga a 6 km/h   | 800 kg                         |
| Capacidad de carga estática   | 1920 kg                        |
| Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C                         |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                          |
| Altura total                  | 200 mm                         |
| Peso total                    | 3,856 kg                       |

## ARO

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida, pesada          |
| Material de la banda de rodadura   | Idéntico con cuerpo de Aro |
| Cojinete                           | Cojinete liso              |
| Eje                                | Enroscado con tuerca       |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas    |
| Diámetro                           | 150 mm                     |
| Ancho de Banda de rodadura         | 50 mm                      |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 75 Shore D                 |

## SOPORTE

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Material                 | Hierro fundido, o hierro forjado, pesado                    |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho, Reforzado                                            |
| Rodamiento giratorio     | Rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda |
| Desplazamiento           | 58 mm                                                       |
| Radio de giro            | 133 mm                                                      |
| Interferencia de giro    | 266 mm                                                      |

## AJUSTE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 135 mm            |
| Anchura de la placa                        | 110 mm            |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 105 mm            |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 75 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 80 mm             |
| Diámetro del orificio de la placa          | 11 mm             |

# KAPPA LOAD

9650TOO150P63

EAN 4031582314342

Número de pedido 00830244



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

