

OMIKRON TWIN


9950FTP250P68

EAN 4031582316810

Номер замовлення 00801114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Omikron twin
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	схожий EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	5000 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	3600 kg
Електропровідність	Ni
Нержавіюча сталь	Ni
Статичний Вантажопідйомність	7500 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	365 mm
Загальна ширина	272 mm
Загальна вага	53,5 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	М'який Роликовий підшипник з глибокою крупною
Колір	Прозоре Покриття
Офсет (Зсув)	70 mm
Радіус повороту	210,5 mm
Поворотне з'єднання	421 mm
Lubrication nipple	1
Діаметр ковпачка	250,5 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Чавун
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	250 mm
Протектор	80 mm
Ширина тіла	80 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	270 mm
Ширина тарілки	250 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	210 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	230 mm
Діаметр отвору планшета	17 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP250P68

EAN 4031582316810

Номер замовлення 00801114

Креслення продукту



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

9950...250P68

