产品信息

MONO

A025PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364606



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Mono
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	30 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	60 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	72 mm
总重量	0.78 kg

支架

外壳材料	聚丙烯
支架形状	已关闭
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	铬
偏移量	25 mm
旋转半径	71.8 mm
转向干涉	143.6 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	带轴套管的滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	18 mm
胎面硬度 （A）	85 岸 A

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MONO

A025PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364606

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH