

INTEGRAL TWIN

2940USX150R05-32

EAN 4031582341706



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●●

Hlučnost ●●●○○

Opatřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Integral twin
Typ	Otočné Kolečko
Norma	podobná EN12531 - Kolečka nemocničních lůžek
Nosnost 3 km/h	150 kg
Nosnost 4 km/h	150 kg
Elektrické vodivé	✓
Statická Nosnost	300 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	175 mm
Stavební výška	70 mm
Celková hmotnost	1,804 kg
Certifikace	Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd

Německá cena
za
DesignOcenění Red
Dot
Design
Award

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	15 mm
Tvrdost Běhoun (D)	40 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vídlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Vyosení	45 mm
Poloměr otáčení	120 mm
Průměr otáčení	240 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu	32 mm
Délka čepu	45 mm
Informace	Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.

DALŠÍ INFORMACE

Omyvatelné podle AK-BWA

INTEGRAL TWIN

2940USX150R05-32

EAN 4031582341706



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Německá cena
za
Design



Ocenění Red
Dot
Design
Award