

PURETECH

PIP150x32-Ø8

EAN 4031582356694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ	Kolo
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	80 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,43 kg

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru pro Šroub	8 mm
Délka náboje	36,5 mm
Tvrdost Běhoun (A)	75 Obuv A

PURETECH

PIP150x32-Ø8

EAN 4031582356694

Objednací číslo 00038560
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

