

## LUMINA

5525UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310696

Numéro de commande 00073425



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●●○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit                  | Lumina                               |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante à blocage de roue |
| Norme                           | EN12528 - Roulettes d'ameublement    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                               |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                               |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                               |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                |
| Hauteur                         | 88 mm                                |
| Largeur totale                  | 65 mm                                |
| Poids                           | 0,295 kg                             |

## ROUE

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide                   |
| Bandage               | Identique au corps de roue  |
| Roulement             | Moyeu lisse avec entretoise |
| Axe                   | Riveté                      |
| Pare-fils             | Sans pare-fils              |
| Diamètre              | 75 mm                       |
| Largeur du bandage    | 10 mm                       |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D                  |

## CHAPE

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Matériau                | Polyamide                           |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée, capotée avec dôme |
| Pivot                   | Tige pivotante                      |
| Déport                  | 30 mm                               |
| Rayon d'encombrement    | 106 mm                              |
| Diamètre d'encombrement | 212 mm                              |
| Diamètre du dôme        | 45 mm                               |

## FIXATION

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Type de fixation         | Trou borgne pour fixation B10 |
| Diamètre du trou central | 11 mm                         |

# LUMINA

5525UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310696

Numéro de commande 00073425



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

