

# PURETECH AIR

PQR400X100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142

Numărul de comandă 00031051



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
	moale
Material al benzii de rulare	Anvelopă pneumatică, profil bloc
Lagăr	Rulment cu role
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	400 mm
Benză de rulare	100 mm
Diametrul găurii Axă	25 mm
Lungime butuc	74 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	55 Pe malul A

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Puretech air

Tip Roată

Capacitate de încărcare la 3 km/h 200 kg

Capacitate de încărcare statică 400 kg

Greutate totală 2,23 kg

# PURETECH AIR

PQR400X100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142

Numărul de comandă 00031051



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

