

# STORA

2370PIP100P72

EAN 4031582369366



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Stora
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	80 kg
Tracidad de carga estàtica	160 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	129 mm
Pes total	0,938 kg

## RODA

Material corporal	Polipropilè
	suau
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, no senyalització
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	75 Shore A

## SUPORT

Material	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Escàs
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	35 mm
Scio de giro	85 mm
Sterferencia de giro	170 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Pestanya vertical
------------------	-------------------