

DURATECH HEAT

W00075X25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Matières synthétiques thermoplastiques, Résistance à la température
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	25 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8 mm
Longueur de moyeu	26,5 mm

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech heat
Type de boîtier	Roue
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Statique Capacité de charge	150 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	200 °C

DURATECH HEAT

W00075X25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

