STYLEA

5920UOI035P41 TFR

EAN 4031582399967

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stylea
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	41 mm
Largeur totale	52 mm
Poids	0.08 kg

CHAPE

Rayon d'encombrement	37 mm
Diamètre d'encombrement	74 mm

ROUE

Diamètre	35 mm
Largeur du bandage	11 mm

RACCORD

Longueur de la platine	38 mm
Largeur de la platine	38 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	28 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	28 mm
Diamètre des trous de la platine	4.4 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH